

| REV. | ECN NO. | REVISE NO. | REVISER | APPD. |
|------|---------|------------|---------|-------|
| 版次   | ECN 编号  | 处数         | 修订者     | 核准    |
| Rb   | 修改总长度   |            |         |       |

技术要求/ Specifications

- 不得有毛刺，变形等缺。
- 螺丝材质：碳钢
- 接线柱材质：黄铜
- 电气参数：300V 20A
- 耐电压：2500V
- 扭矩：10Kg.f

深圳捷永通科技有限公司

|                 |  |                     |  |                   |  |                |  |
|-----------------|--|---------------------|--|-------------------|--|----------------|--|
| TITLE: 名称: 半圆铜柱 |  | TYPE NO. 型号: 038A-1 |  | DWG. NO.: DW129-0 |  | PAGE: 1/1      |  |
| >120 ±0.50      |  | ANGLE ±1°           |  | APPD. 核准:         |  | SCALE: FULL    |  |
| >30~120 ±0.30   |  |                     |  | CHKD. 审核:         |  | UNIT: mm[inch] |  |
| >6~30 ±0.20     |  |                     |  | DR. 设计:           |  | REV.: Rb       |  |
| 0~6 ±0.10       |  |                     |  | 易立锋               |  |                |  |
| W.T. 重量:        |  |                     |  |                   |  |                |  |
| MATERIAL: H59   |  |                     |  |                   |  |                |  |

