






1 2 3 4 5 6 7 8

REV. 版次	ECN/NO. ECN. 编号	REVISE/NO. 修改处数	REVISER 修訂者	APPD. 核准
Rb	修改总长度			

技术要求/ Specifications

- 不得有毛刺, 变形等缺。
- 螺丝材质: 碳钢 10Kg. F
- 接线柱材质: 黄铜
- 电气参数: 300V 20A
- 耐电压值: 2500V



深圳市捷永通科技有限公司

>120				±0.50	ANGLE	±1°	TYPE NO.	TITLE: 半圆铜柱	
>30~120				±0.30			JYTH066508105-038A	NAME: 半圆铜柱	
>6~30				±0.20			APPD. 检准	DWG. NO.: DW129-0	
0~6				±0.10			CHKD. 审核	SCALE: FULL 1/1	
MATL. 材质:	H59	W.T. 重量:	DR. 设计:					UNIT: mm[inch]	REV.: Rb 版次: