



■ 型号命名规则 Model Number Legend

ST	-416	-5	2	H	2
品牌 Brand: ST: STEIPU					
基本型号 Basic Type: 416					
螺孔尺寸 Tap Hole: 3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6					
螺纹工艺 Thread Type: 1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping					
材质 Material: H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper					
电镀类型 Plating Type: 1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating					

■ 具体型号列表 List of Models

ST-416-42H2
ST-416-52H2

技术参数

1. 黄铜材质：额定电流150A;
2. 表面处理：整体镀锡（根据需求调整）
3. 螺孔为垫片加固M4/M5（根据不同需求调整）；
4. 表观不变形，表面无划痕，无锐边，去毛刺；
5. 未标注尺寸公差值按GB/T1184-1996H级；
6. 未标注尺寸公差值按

盐雾	24H/48H	表面镀层	雾锡	STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S & T Co. Ltd.					
扭矩	2.8 N·m	压线螺丝	M4/M5						
				品 名 Product Name		PCB接线端子	型 号 Product model	ST-416	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记	重量	比例	投影类型
设计			标准化		2025/2/2			1:1	
审核						共 1 张		第 1 张	
工艺			批准						