

修订	变更描述	变更单号	签名	日期	7	密封圈	硅橡胶	红色	1
					6	螺套	HPb59-1	镍	1
					5	卡环	Fe		1
					4	压接管	HPB59-1	镍	1
					3	外壳	HPb59-1	镍	1
					2	绝缘体	PTFE		1
					1	插针	HPb59-1	金	1
					序号	零件名称	材 质	涂覆	数 量
									备 注
4					技术要求 1、执行标准: MIL-C-39012 2、特性阻抗: 50 Ω 3、频率范围: 0 ~6GHz 4、绝缘电阻: ≥5000M 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值) 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N 7、机械寿命:≥ 500 次 8、温度范围: -65℃~165℃ 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ 10、产品满足RoHS2.0标准要求				
制图		版次	比例	型号规格 HL2-TNC-C-J3 品名 TNC型直式公头连接器 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd					
审核		投 影							
批准		未标注公差的, 以下列公差表为准							
		1. X. XX±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°	4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX						
		* 为重点尺寸	单位 mm						