

修订	变更描述	变更单号	签名	日期			
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注		
7	密封圈	硅橡胶		1			
6	卡环	弹簧钢		1			
5	螺套	HPb59-1	镍	1			
4	压接管	HPb59-1	镍	1			
3	外壳	HPb59-1	镍	1			
2	绝缘子	PTFE		1			
1	插针	HPb59-1	金	1			

恒利泰(HenryTech)

技术要求

- 执行标准: IEC60169
- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: 0 ~ 6GHz
- 绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 介质耐压: 1500V(AC 有效值)
- 内导体分离力: ≥0.56 N
- 轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 温度范围: -40℃~125℃
- 接触电阻: 外导体间<0.2mΩ, 内导体间<1mΩ
- 产品按照RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例		型号规格 HL2-N-C-JW3		
		投影	1:1	Φ1			
审核		未标注公差的, 以下列公差表为准					
		1. X. XX±0.2	4. 去除锐边最大0.1				
批准		2. XX.XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2				
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX				
* 为重点尺寸 单位 mm					成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		