

修订	变更描述	变更单号	签名	日期					
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注				
10	压接管	HPB59-1	镍	1					
9	密封圈	硅橡胶		1					
8	弹垫	PE	镍	1					
7	平垫	PE	镍	1					
6	螺母	HPb59-1	镍	1					
5	压接尾	HPb59-1	镍	1					
4	外壳	HPb59-1	镍	1					
3	绝缘体	PTFE		1					
2	防尘帽	PE		1					
1	插孔	HPb59-1	金	1					
	序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注			

13.4

27, 24, 9, 5, 3.1, 8, 21, 2, 12

1

12

**技术要求**

- 执行标准: IEC60169
- 特性阻抗:  $50\Omega$
- 频率范围:  $0 \sim 6GHz$
- 绝缘电阻:  $\geq 5000M\Omega$
- 介质耐压:  $1500V$ (AC 有效值)
- 内导体分离力:  $\geq 0.56 N$
- 轴向保持力:  $\geq 26.7 N$
- 机械寿命:  $\geq 500$  次
- 温度范围:  $-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$
- 接触电阻: 外导体间 $<0.2m\Omega$ , 内导体间 $<1m\Omega$
- 产品按照RoHS2.0标准要求

制图	版次		比例					
	审核	投影						
		未标注公差的, 以下列公差表为准						
批准	1. X. XX $\pm 0.2$	4. 去除锐边最大0.1	* 为重点尺寸	单位 mm	2. X. XX $\pm 0.1$	5. 表面粗糙度Ra3.2		
	3. 角度 $\pm 1^{\circ}$	6. 倒角C0.15MAX						

**型号规格** HL2-N-C-KY3

**品名** N型直式母头穿墙式插座

**成都恒利泰科技有限公司**  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd