



1	2	3		
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

4	焊接尾	HPb59-1	三元	1	
3	外壳	HPb59-1	镍	1	
2	绝缘体	PTFE		1	
1	插孔	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: $0 \sim 6GHz$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
 - 5、介质耐压: $1500V$ (AC 有效值)
 - 6、内导体分离力: $\geq 0.56 N$
 - 7、轴向保持力: $\geq 26.7 N$
 - 8、机械寿命: ≥ 500 次
 - 9、温度范围: $-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$
 - 10、接触电阻: 外导体间 $<0.2m\Omega$, 内导体间 $<1m\Omega$
 - 11、产品按照RoHS2.0标准要求



制图		版次	比例			
		投 影				
审核		未标注公差的，以下列公差表为准		型号规格 HL2-N-KFB3		
		1. X, X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	品名 N型母头4孔法兰安装连接器		
批准		2. XX, XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2			
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX			
		* 为重点尺寸		单位	mm	