

F

E

D

C

B

A

F

E

D




C

B

A

1	2	3
修订	变更描述	变更单号

7	8
压 紧 圈	HPb59-1
垫 片	HPb59-1
螺 母	HPb59-1
压 接 套	H62
外 壳	HPb59-1
绝 缘 体	ABS
绝 缘 体	ABS
插 针	HPb59-1
插 孔	HPb59-1
序号	零件名称
	材 质
	数 量
	备 注



- 技术要求
- 1、执行标准: MIL-C-39012
 - 2、特性阻抗: 50 Ω
 - 3、频率范围: 0 ~6GHz
 - 4、绝缘电阻: ≥5000M
 - 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
 - 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N
 - 7、机械寿命: ≥ 500 次
 - 8、温度范围: -65℃~165℃
 - 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ
 - 10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图	版次	比例	型号规格 HL2-TNC-C-KY1.5-17
审核	投 影		
批准	未标注公差的, 以下列公差表为准		品名 TNC型直式母头连接器
	1. X. X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
	2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	
	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX	
	* 为重点尺寸		单位 mm