


1	2	3		
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

10	密 封 圈	硅 橡 胶	1	
9	垫 圈	Fe	镍	1
8	弹性垫圈	弹簧钢	镍	1
7	螺 母	HPb59-1	镍	1
6	压 接 尾	HPb59-1	镍	1
5	压 接 管	HPb59-1	镍	1
4	外 壳	HPb59-1	镍	1
3	绝 缘 体	PTFE		1
2	防 尘 帽	PE		1
1	插 孔	HPb59-1	金	1
序号	零件名	材质	涂 覆	数 量
				备 注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
 - 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
 - 6、内导体分离力: $\geq 0.56\text{ N}$
 - 7、轴向保持力: $\geq 26.7\text{ N}$
 - 8、机械寿命: ≥ 500 次
 - 9、温度范围: $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
 - 10、接触电阻: 外导体间 $< 0.2\text{m}\Omega$, 内导体间 $< 1\text{m}\Omega$
 - 11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例		
		投 影			
审核		未标注公差的, 以下列公差表为准			
		1. X, $X \pm 0.2$	4. 去除锐边最大0.1	型号规格 HL2-N-C-KY1.5-24	
批准		2. XX, $XX \pm 0.1$	5. 表面粗糙度Ra3.2		
		3. 角度 $\pm 1^\circ$	6. 倒角C0.15MAX		
		* 为重点尺寸		品名 N型直式母头插座	
		单位 mm		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	