



1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	3	外 壳 HPb59-1	镍 1
					2	绝 缘 体 PTFE	1
					1	插 针 HPb59-1	金 1
					序号	零件名	材质 涂覆 数量 备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 5、介质耐压: 1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.28 N
- 7、轴向保持力: ≥ 22 N
- 8、连接机构耐力距: ≥1.7 N · m
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: -55℃~165℃
- 11、接触电阻: 外导体间<2mΩ, 内导体间<3mΩ

制图	版次		比例	型号规格	品名
	投 影	三视图			
审核			未标注公差的, 以下列公差表为准	HL2-N-SMA-KKF	N转SMA型直式母头转接器
批准			1. X. X±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°	4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX	
			*	为重点尺寸	单位 mm