


| | | | | | | | |
|----|------|------|----|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 修订 | 变更描述 | 变更单号 | 签名 | 日期 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----|---------|----|----|----|
| 5 | 压紧圈 | HPb59-1 | 镍 | 1 | |
| 4 | 外壳 | HPb59-1 | 镍 | 1 | |
| 3 | 绝缘体 | ABS | | 1 | |
| 2 | 绝缘体 | PTFE | | 1 | |
| 1 | 插针 | HPb59-1 | 金 | 1 | |
| 序号 | 零件名 | 材质 | 涂覆 | 数量 | 备注 |



技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
- 4、绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}$
- 5、介质耐压: 1500V (AC 有效值)
- 6、轴向保持力: $\geq 26.7 \text{ N}$
- 7、机械寿命: ≥ 500 次
- 8、温度范围: $-65^\circ\text{C} \sim 165^\circ\text{C}$
- 9、接触电阻: 外导体间 $< 1\text{m}\Omega$, 内导体间 $< 1.5\text{m}\Omega$
- 10、产品满足RoHS2.0标准要求

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------|
| 制图 | | 版次 | 比例 |
| 审核 | | 投影 | |
| 批准 | | 未标注公差的, 以下列公差表为准 | |
| | | 1. X. $X \pm 0.2$ | 4. 去除锐边最大0.1 |
| | | 2. X. $XX \pm 0.1$ | 5. 表面粗糙度Ra3.2 |
| | | 3. 角度 $\pm 1^\circ$ | 6. 倒角C0.15MAX |
| | | * 为重点尺寸 单位 mm | |

型号规格 HL2-BNC-50KE

品名 BNC型正脚母头PCB板插

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd