


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材	B端	备注
1	白色	8	
2	白色	7	
3	白色	6	
4	白色	5	
5	白色	4	
6	白色	3	
7	白色	2	
8	白色	1	

4. Final examination (成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x04-N2 (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X3025TF-PSN (端子)	16PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 白色	8PCS	裁线长度: 150mm

					Item details		RVE.
							A0
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION			DATE	SCALE	Free	
DESIGNED		DATE		PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		X3025T-2x04-PSN-A22W8-L150-X3025T-F			