

B端



A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡3mm	
2	黑色	镀锡3mm	
3	黄色	镀锡3mm	
4	白色	镀锡3mm	
5	绿色	镀锡3mm	
6	蓝色	镀锡3mm	
7	黑色	镀锡3mm	
8	灰色	镀锡3mm	
9	棕色	镀锡3mm	

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X1502H-09-N0（胶壳）	1PCS	
2	元器件Components	X1502T-PSN(端子)	9PCS	
3	线缆Cable	UL1007/28AWG. 白. 黑. 黄. 白. 蓝. 绿. 灰. 棕色	9PCS	裁线长度：200mm

				XKB·星城 Connection	Item details		RVE.
						A0	
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free	
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1	
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		X1502T-PSN-A28RBYWGLPEN-L200-T3			