


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	9	
2	黑色	10	
3	黑色	7	
4	黑色	6	
5	黑色	5	
6	黑色	6	
7	黑色	3	
8	黑色	4	
9	黑色	1	
10	黑色	2	

4. Final examination(成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘 ≥ 20MΩ, 导通电阻 < 1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x05-N2 (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X3025TF-PSN (端子)	20PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 黑色	10PCS	裁线长度: 500mm

					Item details		RVE.	
							A0	
					UNIT			
					SCALE	Free		
					PAGE	1 OF 1		
RVE.	DESCRIPTION			DATE	DRAWING NO.			
DESIGNED		DATE		X3025T-2x05-PSN-A22B10-L500-X3025T-F				
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						