




2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡3mm	
2	黑色	镀锡3mm	
3	黄色	镀锡3mm	
4	白色	镀锡3mm	
5	绿色	镀锡3mm	
6	蓝色	镀锡3mm	
7	黑色	镀锡3mm	

4. Final examination (成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致.
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘 ≥ 20MΩ, 导通电阻 < 1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X1502H-10-N0 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X1502T-PSN (端子)	10PCS	
3	线缆Cable	UL1007/28AWG. 白. 黑. 黄. 白. 蓝. 绿色	10PCS	裁线长度: 200mm

				XKLB 星城 Connection		Item details		RVE.			
								A0			
RVE.		DESCRIPTION				DATE		UNIT			
DESIGNED		DATE						SCALE	Free		
CHECKED		DATE				PAGE		1 OF 1			
APPROVED		DATE				DRAWING NO.					
X1502T-PSN-A28RBYWGLPEN (YR) -L200-T3											