


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	8	
2	黑色	7	
3	黑色	6	
4	黑色	5	
5	黑色	4	
6	黑色	3	
7	黑色	2	
8	黑色	1	

4. Final examination (成品检查)

- 100% 外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100% 测试, DC00V, 绝缘 $\geq 20M\Omega$, 导通电阻 $< 1\Omega$, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X2026H-2x04D-N0 (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X2026T-PSN (端子)	16PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 黑色	8PCS	裁线长度: 300mm

				Item details	RVE.
					A0
RVE.	DESCRIPTION	DATE		UNIT	
DESIGNED		DATE		SCALE	Free
CHECKED		DATE		PAGE	1 OF 1
APPROVED		DATE			
			DRAWING NO.		
			X2026T-2x04B-PSN-A22B8-L300-X2026T-F		