


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	10	
2	黑色	9	
3	黄色	8	
4	白色	7	
5	绿色	6	
6	蓝色	5	
7	紫色	4	
8	灰色	3	
9	棕色	2	
10	橙色	1	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试,DC00V,绝缘≥20MΩ,导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X1511H-10A-NO (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X1511T-PSN (端子)	20PCS	
3	线缆Cable	UL1007/24AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝. 紫. 灰. 棕. 橙色	10PCS	裁线长度: 200mm

						Item details		RVE.	
								A0	
						UNIT			
RVE.	DESCRIPTION			DATE		SCALE	Free		
DESIGNED		DATE				PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE			DRAWING NO.				
APPROVED		DATE			X1511T-10-PSN-A24RBYWGLPEN (YR) -L200-X1511T-F				