

A端	线材	B端	备注
1	白色	2	
2	白色	1	

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

序号号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-N2（胶壳）	2PCS	
2	元器件Components	X3025T-2x01-PSN（端子）	4PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 白色	2PCS	裁线长度：300mm

				XKB星城 Connection	Item details		RVE.
							A0
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free	
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1	
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		X3025T-2x01-PSN-A22W2-L300-X3025T-F			