

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黄色	镀锡5mm	
4	白色	镀锡5mm	
5	绿色	镀锡5mm	
6	蓝色	镀锡5mm	
7	紫色	镀锡5mm	
8	灰色	镀锡5mm	
9	棕色	镀锡5mm	
10	橙色	镀锡5mm	

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

序号号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X2510H-10-N0（胶壳）	1PCS	
2	元器件Components	X2510T-PSN（端子）	10PCS	
3	线缆Cable	UL1332/26AWG. 红, 黄, 黑, 黄, 白, 绿, 蓝, 紫, 灰, 棕, 橙色	10PCS	裁线长度：150mm

				XKLB·星城 Connection	Item details			RVE.
								A0
					UNIT			
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free		
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE		DRAWING NO.				
APPROVED		DATE		X2510T-10-PSN-A22RBYWGLPEN (YR) -L150-T5				