




2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黄色	镀锡5mm	
4	白色	镀锡5mm	
5	绿色	镀锡5mm	
6	蓝色	镀锡5mm	
7	紫色	镀锡5mm	
8	灰色	镀锡5mm	
9	棕色	镀锡5mm	

4. Final examination(成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致.
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘 $\geq 20M\Omega$, 导通电阻 $<1\Omega$, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X1511H-09A-NO (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X1511T-PSN (端子)	9PCS	
3	线缆Cable	UL1007/24AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝. 紫. 灰. 棕色	9PCS	裁线长度: 300mm

				XKLB 星坤 Connection		Item details		RVE.			
								A0			
						UNIT		 			
						SCALE	Free				
RVE.				DESCRIPTION		DATE		PAGE		1 OF 1	
DESIGNED				DATE				DRAWING NO.			
CHECKED				DATE							
APPROVED				DATE							
										X1511T-09-PSN-A24RBYWGLPEN-L300-T5	