


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	18	
2	黑色	17	
3	黑色	16	
4	黑色	15	
5	黑色	14	
6	黑色	13	
7	黑色	12	
....			
15	黑色	4	
16	黑色	3	
17	黑色	2	
18	黑色	1	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x09-N2 (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN (端子)	36PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 黑色	18PCS	裁线长度: 500mm

				XKLB星城 Connection	Item details		RVE.	
							A0	
					UNIT			
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free		
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE		DRAWING NO.				
APPROVED		DATE		X3025T-2x09-PSN-A22B18-L500-X3025T-F				