


300+5MM



插端子面

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摆测试。

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-09-N2（胶壳）	2PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN（端子）	18PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝. 紫. 灰. 棕色	9PCS	裁线长度：300mm

				XKLB·星城 Connection	Item details			RVE.
								A0
					UNIT			
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free		
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE		DRAWING NO.				
APPROVED		DATE		X3025T-09-PSN-A22RBYWGLPEN-L300-X3025T-F				