


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	白色	10	
2	白色	9	
3	白色	8	
4	白色	7	
5	白色	6	
6	白色	5	
7	白色	4	
8	白色	3	
9	白色	2	
10	白色	1	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试,DC00V,绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x05-N2 (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X3025TF-PSN (端子)	20PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 白色	10PCS	裁线长度: 150mm

					Item details		RVE.
							A0
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION			DATE	SCALE	Free	
DESIGNED		DATE		PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		X3025T-2x05-PSN-A22W10-L150-X3025T-F			