


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黄色	镀锡5mm	
4	白色	镀锡5mm	
5	绿色	镀锡5mm	
6	蓝色	镀锡5mm	
7	紫色	镀锡5mm	
8	灰色	镀锡5mm	
9	棕色	镀锡5mm	
10	橙色	镀锡5mm	

4. Final examination (成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-010-N2 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X3025TF-PSN (端子)	10PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝. 紫. 灰. 棕. 橙色	10PCS	裁线长度: 300mm

					Item details		RVE.	
							A0	
					UNIT			
					SCALE		Free	
RVE.			DESCRIPTION		DATE			
DESIGNED					DATE			
CHECKED					DATE			
APPROVED					DATE			
DRAWING NO.								
X3025T-10-PSN-A22RBYWGLPEN (YR) -L300-T5								