


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	1	
2	黑色	2	
3	黄色	3	
4	白色	4	
5	绿色	5	
6	蓝色	6	
7	紫色	7	
8	灰色	8	
9	棕色	9	
10	橙色	10	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序号号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X1511H-10A-N0（胶壳）	2PCS	
2	元器件Components	X1511T-PSN（端子）	20PCS	
3	线缆Cable	UL1007/24AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝. 紫. 灰. 棕. 橙色	10PCS	裁线长度：300mm

				XKB星城 Connection	Item details		RVE.
							A0
					UNIT		
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free	
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1	
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		X1511T-10-PSN-A24RBYWGLPEN(YR)-L300-X1511T-F			