


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	10	
2	黑色	9	
3	黑色	8	
4	黑色	7	
5	黑色	6	
6	黑色	5	
7	黑色	4	
8	黑色	3	
9	黑色	2	
10	黑色	1	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘 $\geq 20M\Omega$,导通电阻 $<1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序号号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-2x05-N2（胶壳）	2PCS	
2	元器件Components	X3025TF-PSN（端子）	20PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 黑色	10PCS	裁线长度：150mm

				XKB星城 Connection	Item details		RVE.		
						A0			
					UNIT				
RVE.	DESCRIPTION				DATE	SCALE			Free
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1			
CHECKED		DATE		DRAWING NO.					
APPROVED		DATE		X3025T-2x05-PSN-A22B10-L150-X3025T-F					