



■ 型号命名规则 Model Number Legend

	ST	-204	-3	2
品牌 Brand:	ST: STEIPU			
基本型号 Basic Type:	204			
螺孔尺寸 Top Hole:				

螺孔尺寸 Tap Hole:
3: M3; 4: M4

材质 Material:
H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper
电镀类型 Plating Type:
1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating

■ 具体型号列表 List of Models

ST-204-43H2
ST-204-43H3

技术参数

1. 黄铜材质：额定电流60A；
 2. 表面处理：整体镀锡；（亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
 3. 螺孔为抽牙 M4（根据不同需求调整）；
 4. 表观不变形，表面无划痕，无锐边，去毛刺；
 5. 未标注尺寸公差值按GB/T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h	表面镀层	镍底雾锡	STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.,Ltd.				
扭矩	1.8N.m	压线螺丝	M4					
				品 名 Product Name		PCB接线端子		型号 Product model
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化		2022/10/20			1:1
审核						共 1 张		第 1 张
工艺			批准					