

■ 型号命名规则 Model Number Legend

ST	-417	-5	2	H	2

品牌 Brand:
ST: STEIPU

基本型号 Basic Type:
417

螺孔尺寸 Tap Hole:
3: M3; 4: M4; 5: M5; 6:M6

螺纹工艺 Thread Type:
1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping

材质 Material:
H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper

电镀类型 Plating Type:
1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3:镀亮锡 Bright Tin Plating

■ 具体型号列表 List of Models

ST-417-51H2
ST-417-51H3

技术参数

1.黄铜材质： 额定电流80A;
2.表面处理： 整体镀锡；（亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
3.螺孔为压铆螺母 M5（根据不同需求调整）；
4.表观不变形，表面无划痕， 无锐边，去毛刺；
5.未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h		表面镀层	镍底亮锡		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.				
扭矩	2.8N.m		压线螺丝	M5						
						品 名 Product Name	PCB接线端子		型 号 Product model	ST -417
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记	重量	比例	投影类型	
设计			标准化		2022/10/20			1:1		
审核						共 1 张	第 1 张			
工艺			批准							