


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黄色	镀锡5mm	
4	白色	镀锡5mm	
5	绿色	镀锡5mm	
6	蓝色	镀锡5mm	
7	紫色	镀锡5mm	
8	灰色	镀锡5mm	
9	棕色	镀锡5mm	
10	橙色	镀锡5mm	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X9556H-10B-N0 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X9556T-PSN (端子)	10PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝. 紫. 灰. 棕. 橙色	10PCS	裁线长度: 200mm

				XKLB 星城 Connection	Item details		RVE.
							A0
					UNIT		
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free	
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1	
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		X9556T-10-PSN-A22RBYWGLPEN(YR)-L200-T5			