



■ 型号命名规则 Model Number Legend

ST	-402	-4	2	H	2	
品牌 Brand: ST: STEIPU						
基本型号 Basic Type: 402						
螺孔尺寸 Tap Hole: 3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6						
螺纹工艺 Thread Type: 1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping						
材质 Material: H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper						
电镀类型 Plating Type: 1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating						

■ 具体型号列表 List of Models

ST-402-42H2
ST-402-42H3
ST-402-52H2
ST-402-52H3

技术参数

- 黄铜材质：额定电流80A；
- 表面处理：整体镀锡；（亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 螺孔为垫片加固 M4/M5（根据不同需求调整）；
- 表观不变形，表面无划痕，无锐边，去毛刺；
- 未标注尺寸公差值按GB/T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h	表面镀层	镍底雾锡	STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S & T Co., Ltd.						
扭矩	2.8N.m	压线螺丝	M4/M5							
				品 名 Product Name		PCB接线端子 Product model		型 号 Product model	ST -402	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记		重量	比例	
设计			标准化		2022/10/20				1:1	
审核						共 1 张		第 1 张		
工艺			批准							