



■ 型号命名规则 Model Number Legend

|                    |   |      |    |   |   |   |
|--------------------|---|------|----|---|---|---|
| 品牌 Brand:          | ST  | -706 | -4 | 2 | H | 2 |
| 基本型号 Basic Type:   | 706   |      |    |   |   |   |
| 螺孔尺寸 Tap Hole:     | 3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6  |      |    |   |   |   |
| 螺纹工艺 Thread Type:  | 1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping                         |      |    |   |   |   |
| 材质 Material:       | H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper   |      |    |   |   |   |
| 电镀类型 Plating Type: | 1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating |      |    |   |   |   |

■ 具体型号列表 List of Models

|             |
|-------------|
| ST-706-42H2 |
| ST-706-42H3 |

## 技术参数

1. 黄铜材质： 额定电流60A；
2. 表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
3. 螺孔为垫片加固 M4（ 根据不同需求调整）；
4. 外观不变形，表面无划痕， 无锐边， 去毛刺；
5. 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

|    |           |      |       |    |   |         |                     |        |      |
|----|-----------|------|-------|----|---|---------|---------------------|--------|------|
| 盐雾 | 24h / 48h | 表面镀层 | 镀底亮锡  |    | <b>STEIPU</b> 深圳市斯泰普科技有限公司<br>Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd. |         |                     |        |      |
| 扭矩 | 1.8N.m    | 压线螺丝 | M4    |    |   |         |                     |        |      |
|    |           |      |       |    | 品名<br>Product Name  | PCB接线端子 | 型号<br>Product model | ST-706 |      |
| 标记 | 处数        | 分区   | 更改文件号 | 签名 | 年/月/日   | 阶段标记    | 重量                  | 比例     | 投影类型 |
| 设计 |           |      | 标准化   |    | 2022/10/20  |         |                     | 1:1    |      |
| 审核 |           |      |       |    |   | 共 1 张   |                     | 第 1 张  |      |
| 工艺 |           |      | 批准    |    |   |         |                     |        |      |