

#### ■ 型号命名规则 Model Number Legend


ST	-202	-3	2	H	2	
品牌 Brand: ST: STEIPU						
基本型号 Basic Type: 202						
螺孔尺寸 Tap Hole: 3: M3; 4: M4						
螺纹工艺 Thread Type: 1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping						
材质 Material: H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper						
电镀类型 Plating Type: 1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating						

#### ■ 具体型号列表 List of Models

ST-202-41H2
ST-202-41H3

## 技术参数

- 1.黄铜材质：额定电流60A；
- 2.表面处理：整体镀锡；（亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 3.螺孔为压铆螺母 M4（根据不同需求调整）；
- 4.表观不变形，表面无划痕，无锐边，去毛刺；
- 5.未标注尺寸公差值按GB/T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h		表面镀层	镍底亮锡		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S & T Co.,Ltd.							
扭矩	1. 8N. m		压线螺丝	M4					型号 Product model	ST -202			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记		重量	比例	投影类型			
设计			标准化		2022/10/20				1:1				
审核						共 1 张		第 1 张					
工艺			批准										