



■ 型号命名规则 Model Number Legend

ST	-209	-5	2	H	2
品牌 Brand: ST: STEIPU					
基本型号 Basic Type: 209					
螺孔尺寸 Tap Hole: 3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6					
螺纹工艺 Thread Type: 1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping					
材质 Material: H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper					
电镀类型 Plating Type: 1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating					

■ 具体型号列表 List of Models

ST-209-42H2
ST-209-42H3
ST-209-52H2
ST-209-52H3

技术参数

1. 黄铜材质：额定电流80A；
2. 表面处理：整体镀锡；（亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
3. 螺孔为垫片加固 M4/M5（根据不同需求调整）；
4. 表观不变形，表面无划痕，无锐边，去毛刺；
5. 未标注尺寸公差值按GB/T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h		表面镀层	镍底雾锡		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S & T Co.,Ltd.				
扭矩	2.8 N.m		压线螺丝	M4/M5					型号 Product model	ST -209
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	品名 Product Name		PCB接线端子	重量 Weight	比例 Scale
设计			标准化	2022/10/20					1:1	
审核							共 1 张		第 1 张	
工艺			批准							