



主要技术参数及性能

| 项目 | 参数 |
|--------|---------------|
| 额定电流电压 | 3A 250V AC |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 接触电阻 | ≤100mΩ |
| 介电强度 | ≥1500V AC/MIN |
| 电器寿命 | 10000次 |
| 环境温度 | 0°C~+85°C |

技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

实物电流以图纸为准

| | | | | | | | | |
|------------------|----|----------------|-------|-----|----|-----------|----|-----|
| 借(通)用 件登 记 | 8 | KCD1-101.01-02 | | 触点 | 1 | | | |
| | 7 | KCD1-101.02-01 | | 弯端 | 1 | | | |
| | 6 | KCD1-101.01-01 | | 接触桥 | 1 | | | |
| | 5 | KCD1-101.05 | | 中端 | 1 | | | |
| | 4 | KCD1-101.04 | | 铁套 | 1 | | | |
| | 3 | KCD1-101.03 | | 弹簧 | 1 | | | |
| | 2 | KCD1-101.02 | | 按钮 | 1 | PA66 | | |
| | 1 | KCD1-101.01 | | 基座 | 1 | PA66 | | |
| 旧底图总号 | 序号 | 代号 | | 名称 | 数量 | 材料 | | 备注 |
| 底图总号 | | | | | | 单件 | 总计 | |
| | | | | | | | 重量 | |
| 签字 | | | | | | | | |
| 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | KCD1-2P-X | | |
| 日期 | 设计 | | 标准化 | | | 图样标记 | 重量 | 比例 |
| 档案员 | 制图 | 黄彬 | | | | | | 2:1 |
| 日期 | 审核 | 张伟 | | | | | | |
| 工艺 | 批准 | 罗小春 | | | | | | |



深圳市韩下电子有限公司

船型开关