



Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	
Shell 外壳	Braid Shield 编织屏蔽	

5	黄色热缩管 L=50mm	pc	1
4	黑色热缩管 L=20mm	pc	1
3	UL2464 4C*22AWG+AL+B, 内芯PVC, OD:1.3, 外被黑色半亮面PVC OD:5.5 (1. 棕; 2. 白; 3. 蓝; 4. 黑) (4C22-004)	pc	1
2	M12 法兰插座屏蔽管 出线口内径 6.5 S-67-6.5	pc	1
1	CAZN M12板后安装 4芯D编码母头, 使用倒角短胶芯和常规针, 用于尾部安装屏蔽管的产品:M12-S4D-GWFM16-PBG	pc	1
No.	Specification		
	Unit Q'ty		

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	李平 2025.08.21	
X. ± 0.50	确认 CHK		
X.X ± 0.30			
X.XX ± 0.20			
X.XXX ± 0.15	核准 APVD		品名 TITLE
ANGEL $\pm 3^\circ$			M12-S4D-GWFM16-PBG-1PV-S
视 角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV
		A0	品号 PART NO
	尺寸 SIZE	A4	型号 DRAWING NO
		1 OF 1	

CAZN 正成