



1		2		3		4		5		6				
模具编号	模具名称	模具规格描述				版本	变更编号	变更内容描述			变更日期			
CXMJ-M12-056	M12板后座子成型模	M12板后座子成型外模				A0	--	首次发行			2025.08.21			
														
插头技术要求		生产注意事项				Wire Diagram 接线定义								
连接方式	螺纹连接					P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放						
接线方式	焊接					1	Brown 棕							
温度范围	-40℃~+80℃					2	White 白							
污染程度	3					3	Blue 蓝							
防护等级	IP67(紧锁状态)					4	Black 黑							
接插次数	≥500					Shell 外壳	Braid Shield 编织屏蔽							
额定电压	250V AC/DC					Specification								
额定电流	4A					GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)								
接触电阻	≤5 mΩ					X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°								
绝缘电阻	≥100 MΩ					绘图 DRAW								
质量标准	IPC-A-620					李平 2025.08.21								
产品电气测试参数要求														
高压测试	DC 300V / 0.01S					CAZN 正成								
绝缘阻抗	10MΩ MIN					确认 CHK								
导体阻抗	3Ω MAX					核准 APVD								
短断路测试	100% 测试					品名 TITLE								
客户名称		客户料号		客户确认		M12-P4D-MWFM16-1PV-S								
声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格						品号 PART NO								
RoHS						C110304-01851								
1	2	3	4	5	6									

表单编号: QR-21-020 版本 A1