



文件
分发
业务
资料
生产
注塑
冲压
工程
IQC
IPQC
文控

尺寸 CPK 管控 CPK 序号 0X 版次 XX

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-4-15



备注:

电器性能:

额定电流: 1.5A
额定电压: 30V
接触阻抗: 30毫欧 (最大)
绝缘阻抗: 1000兆欧 (最小)
耐 高 压: 500V AC 一分钟

物理性能:

插 入 力: 35N MAX
拔 出 力: 10-35N

材料:

胶芯: LCP 黑色
端子: 黄铜C2680
外壳: 黄铜/SPCC


电镀:

端子: 接触区域镀金GF"
焊接区域镀锡80u"min
外壳: 全区域镀镍50u"min

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT	(MM)	TITLE			
X.	±0.55	ORIGINAL DATA 2022-4-15			
X.X	±0.35				
X.XX	±0.25	DWG. 钟 林			
X.XXX	±0.15				
ANGEL	±2°	CKD. 陈晓军			
3RD.ANGLE'S					
		APPD. 黄河勇		PART NO. USB-SMT-006	SCALE 1:1
				DWG NO. USB-SMT-006	SIZE A4
				SHEET 1/2	REV. A

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15



- 备注:
- 1.把检验好的产品一一放入卷盘内,方向需一致.将装好产品的载带进行包装,机每盘数量共400PCS /卷.每卷中间需贴上产品标签1PC.(如图所示).
 - 2.将装好产品之卷盘平放入纸箱内,叠加方向须一致,共10卷/箱.用封箱胶纸封好纸箱(共4000Pcs/箱),並在外箱侧面右上角贴上外箱标签1PC.(如图所示)
 - 3.如出现尾数或有未装满之零数量,须在卷盘及外箱上以标签明示.
 - 4.在搬运及运输中,轻拿轻放,不可有重压现象.
 - 5.盖带的剥离力要求: 20-150gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM)	X.	±0.55	ORIGINAL DATA 2022-04-15		
	X.X	±0.35			
	X.XX	±0.25	DWG. 钟 林		
	X.XXX	±0.15			
3RD.ANGLE'S		ANGEL ±2'	CKD. 陈晓军	PART NO. USB-SMT-006	SCALE 1:1
			APPD. 黄河勇	DWG NO. USB-SMT-006	SIZE A4
				SHEET 2/2	REV. A