






RoHS



REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-4-15

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压:Dielectnc Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
- 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:


- 插拔力: Cnnecter Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
- 端子保持力: Terminal Retenion
1.2kgf (MIN)

原材料:Matorial:

- 塑胶:Housing:
Hing Temperature Thermaplastics,
UL 94V-0 LCP Beige/Black
- 端子:Contact:Copper Alloy C2680
- 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC


电镀:Finish:

- 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
- 外壳:Shell:
Nickel Plating

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM)	X.	±0.55	ORIGINAL DATA 2022-4-15	TITLE USB A/F 直角1.75直边1.0柱黑胶	
	X.X	±0.35			
	X.XX	±0.25	DWG. 钟 林		
	X.XXX	±0.15			
	ANGEL	±2°			
3RD. ANGLE'S 	CKD.	陈晓军	PART NO. USB-SMT-003	SCALE 1:1	SIZE A4
	APPD.	黄河勇	DWG NO. USB-SMT-003	SHEET 1/2	REV. A

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟 林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15



- 备注:
- 把检验好的产品一一放入卷盘内, 方向需一致. 将装好产品的载带进行包装, 机 . 每盘数量共500PCS /卷. 每卷中间需贴上产品标签1PCS. (如图所示).
 - 将装好产品之卷盘平放入纸箱内, 叠加方向须一致, 共10卷/箱. 用封箱胶纸封好纸箱 (共5000Pcs/箱), 並在外箱侧面右上角贴上外箱标签1PC. (如图所示)
 - 如出现尾数或有未装满之零数量, 须在卷盘及外箱上以标签明示.
 - 在搬运及运输中, 轻拿轻放, 不可有重压现象.
 - 盖带的剥离力要求: 20-130gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT	(MM)	ORIGINAL DATA		TITLE	
X.	±0.55	2022-04-15		USB 2.0 AF 直脚1.75系列包装图	
X.X	±0.35	DWG.		钟 林	
X.XX	±0.25	CKD.		陈晓军	
X.XXX	±0.15	APPD.		黄河勇	
ANGEL	±2'	3RD.ANGLE'S		PART NO. USB-SMT-003	
		SCALE		SIZE	
		1:1		A4	
		SHEET		REV.	
		2/2		A	