








技术要求
使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

电路结构示意图



6		盖 板	1PCS	酚醛纸板=1.2	黑色
5		基 座	1PCS	PA 66阻燃	黑色
4		插 针	1PCS	H59-1 黄铜 $\phi=2.0$	电渡: 锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电渡: 锡
2		动触片	1PCS	65Mn钢 $t=0.20$	电渡: 锡
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电渡: 锡
序号	零件图号或代号	名 称	数 量	材 料	备 注

旧底图总号

底图总号

日期 签名

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 $\pm$ 0.05	1.5 ~ 10 $\pm$ 0.1	OVER 10 $\pm$ 0.2

标 记	数 量	更改单号	签 名	日 期
绘 图				
设 计				
审 核				
工 艺				
标 准 化				
批 准				

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-DC-015-2.0

0755-28190160

DC-015

阶 段 标 记	质 量	比 例
A	B	1:1
第 1 页	共 1 页	