



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0 (850°)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	PALTrt NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PAH-2A-PF1-05	2.00	6.00
3	HC-PAH-3A-PF1-05	4.00	8.00
4	HC-PAH-4A-PF1-05	6.00	10.00
5	HC-PAH-5A-PF1-05	8.00	12.00
6	HC-PAH-6A-PF1-05	10.00	14.00
7	HC-PAH-7A-PF1-05	12.00	16.00
8	HC-PAH-8A-PF1-05	14.00	18.00
9	HC-PAH-9A-PF1-05	16.00	20.00
10	HC-PAH-10A-PF1-05	18.00	22.00
11	HC-PAH-11A-PF1-05	20.00	24.00
12	HC-PAH-12A-PF1-05	22.00	26.00
13	HC-PAH-13A-PF1-05	24.00	28.00
14	HC-PAH-14A-PF1-05	26.00	30.00
15	HC-PAH-15A-PF1-05	28.00	32.00
16	HC-PAH-16A-PF1-05	30.00	34.00

Ordering Information

HC-PAH - N*** - * - ** - 05

Pin Type Colour 默认=本色
N=针座 AS=直针带柱 L=蓝色 B=黑色 V=黄色 P=紫色 G=绿色 W=棕色
PF1=750° 不燃 PF2=850° 不燃

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK				
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	PAH (2.00)单排 直针带柱 高阻燃 灼热丝	版本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PAH-NAS-PF1-05	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°					