



### 主要技术参数及性能

项目	参数
电路图	3P ON-ON 
绝缘电阻	>100MΩ
接触电阻	<100MΩ
介电强度(极间)	>1500VAC/min
(极对外壳)	>3000VAC/min
机械寿命	>10 <sup>4</sup> 次
环境温度	T85

### 技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

8	RY1-101.01-02	触点	2	铜点		
7	RY1-101.02-01	弯端	1	黄铜		
6	RY1-101.01-01	接触桥	1	黄铜		
5	RY1-101.05	中端	1	黄铜		
4	RY1-101.04	铜套	1	0.35mm拉伸钢带		
3	RY1-101.03	弹簧	1	0.35碳素弹簧钢丝70		
2	RY1-101.02	按钮	1	PA66		
1	RY1-101.01	基座	1	PA66		
借(通)用 件登 记	序号	代号	名称	数量	材料	总计
						重量
旧底图总号						备注
底图总号						
签字						
标记	处数	更改文件号	签字	日期	KCD1-101-3P-X	
日期	设计		标准化			
制图						
档案员	日期	审核				
工艺		批准			共张	第张

深圳市逸致电子有限公司  
Shenzhen Yi zhi Electronics Co., LTD

图样标记 重量 比例

2:1

共张 第张