



主要技术参数及性能

项目	参数
电路图	2P ON-OFF —○—
额定电流电压	6(4)A 250VAC 10A 125VAC
绝缘电阻	>100MΩ
接触电阻	<100mΩ
介电强度(极间)	>1500VAC/min
(极对外壳)	>3000VAC/min
电器寿命	>10 ⁴ 次
环境温度	25T85

技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

8	YR1-101.01-02	触点	2	铜点			
7	YR1-101.02-01	弯端	1	0.8mm黄铜H62Y2			
6	YR1-101.01-01	接触桥	1	0.6mm黄铜H62Y2			
5	YR1-101.05	中端	1	0.8mm黄铜H62Y2			
4	YR1-101.04	铜套	1	0.35mm拉伸钢带			
3	YR1-101.0.3	弹簧	1	0.35碳素弹簧钢丝70			
2	YR1-101.02	按钮	1	PA66G20			
1	YR1-101.01	基座	1	PA66G10			
借(通)用件登记	序号	代号	名称	数量	材料	单件	备注
						总计	
旧底图总号						重量	
底图总号							
签字							
日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期		
日期	设计			标准化			
档案员	制图						
日期	审核						
工艺	批准						
总装图						深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yi zhi Electronics Co., LTD	
船型开关						图样标记 重量 比例 2:1	
						共张 第张	
						KCD1-101-2P-W	