



主要技术参数及性能

项目	参数
电路图	2P ON-OFF
额定电流电压	6(4)A 250VAC 10A 125VAC
绝缘电阻	> 100MΩ
接触电阻	< 100mΩ
介电强度(极间)	> 1500VAC/min
(极对外壳)	> 3000VAC/min
电器寿命	> 10 ⁴ 次
环境温度	25T85

技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

8	YR1-101.01-02	触点	2	铜点			
7	YR1-101.02-01	弯端	1	0.8mm黄铜H62Y2			
6	YR1-101.01-01	接触桥	1	0.6mm黄铜H62Y2			
5	YR1-101.05	中端	1	0.8mm黄铜H62Y2			
4	YR1-101.04	铜套	1	0.35mm拉伸钢带			
3	YR1-101.0.3	弹簧	1	0.35碳素弹簧钢丝70			
2	YR1-101.02	按钮	1	PA66G20			
1	YR1-101.01	基座	1	PA66G10			
借(通)用 件登 记	序号		代号		名称		备注
	数量	材料		单件	总计		
旧底图总号				重量			
底图总号							
签字							
标记		处数	更改文件号	签字	日期		
日期		设计		标准化			
档案员		制图					
日期		审核					
工艺		批准					

总装图

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yi zhi Electronics Co., LTD

图样标记 重量 比例

2:1

共张 第张

船型开关

KCD1-101-2P-W