


主要技术参数及性能

项 目	参 数
电 路 图	2P ON-OFF
额 定 电 流 电 压	6(4)A 250VAC
	10A 125VAC
绝 缘 电 阻	≥100MΩ
接 触 电 阻	≤100mΩ
介 电 强 度 (极 间)	≥1500VAC/min
(极 对 外 壳)	≥3000VAC/min
电 器 寿 命	≥10 ⁴ 次
环 境 温 度	25T85

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活, 声音清脆, 无阻滞、杂音等现象;
2. 注塑件表面光洁, 无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷; 金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

8	YR1-101.01-02	触 点	2	铜点			
7	YR1-101.02-01	弯 端	1	0.8mm黄铜H62Y2			
6	YR1-101.01-01	接 触 桥	1	0.6mm黄铜H62Y2			
5	YR1-101.05	中 端	1	0.8mm黄铜H62Y2			
4	YR1-101.04	铜 套	1	0.35mm拉伸钢带			
3	YR1-101.03	弹 簧	1	0.35碳素弹簧钢丝70			
2	YR1-101.02	按 钮	1	PA66G20			
1	YR1-101.01	基 座	1	PA66G10			

借 (通) 用
件 登 记

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		

总装图

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD

图 样 标 记	重 量	比 例
		2:1

共 张 第 张

ON-OFF-KCD1-101-2P-R

船型开关

底 图 总 号					
签 字					
日 期	设计	处数	更改文件号	签字	日期
	制图				
档案员	日期	审核			
	工艺		批准		