





面板开孔
Panel Opening



项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	3A 250VAC 6A 125VAC
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤100MΩ
介电强度(极间) Dielectric strength	≥1500VAC/5S
机械寿命 Mechanical life	≥10000 Cycles
使用温度 Ambient temperature	T 85

技 术 要 求

1. 总装后表面光洁，无划伤、陷点，基座无裂痕；
2. 按钮按动灵活、声音清脆，无卡滞、杂音等现象。

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

					KCD1-204-B	深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD		
标记	数量	更改单号	签名	日期				
设计								
审核								
工艺					规格书	阶段标记	质 量	比 例
						B		4:1
						第 张	共 张	
标准化								
批准								