

产品简介 规格书

SMT20 系列双面接料带

产品名称	编码	产品描述	规格型号	包装数量	颜色				
					黄色	黑色	蓝色	绿色	防静电哑黑
20 系列双 面接料带	SMT-2008B	胶带宽 4.8mm+胶 带长 40mm	适用于 8mm 料带	2 个/片 500pcs/盒	√	√	√	√	√
	SMT-2012B	胶带宽 7mm+胶带 长 40mm	适用于 12mm 料带	2 个/片 500pcs/盒					
	SMT-2016B	胶带宽 9.5mm+胶 带长 40mm	适用于 16mm 料带	2 个/片 500pcs/盒					
	SMT-2024B	胶带宽 16mm+胶带 长 40mm	适用于 24mm 料带	2 个/片 250pcs/盒					
	SMT-2032B	胶带宽 24mm+胶带 长 44mm	适用于 32mm 料带	2 个/片 250pcs/盒					
	SMT-2044B	胶带宽 32mm+胶带 长 44mm	适用于 44mm 料带	2 个/片 250pcs/盒					

备注：双面接料带可按要求制作生产，

产品优势：无需辅助装置提高工作效率，完全利用剩余料件 降低机器磨损

- 1. 不需要辅助工具。
- 2. 提高制程效率。
- 2. 易于操作，节省劳动力。
- 3. 可靠性，精准度高。
- 4. 完全利用剩余料件。