






面板开孔
Panel Opening



面板厚度 panel thickness	$X^{+0.10}_0$	$Y^{+0.10}_0$
0.6-1.2	19.3	22
1.2-2	19.5	
2-3	19.7	

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	6A 250V~ 10A 125V~
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100M\Omega$
介电强度(极间) Dielectric strength	$\geq 1500VAC/5S$
电器寿命 Endurance	≥ 10000 Cycles
使用温度 Ambient temperature	T 85

- 技 术 要 求
- 1. 总装后表面光洁，无划伤、陷点，基座无裂痕；
 - 2. 按钮按动灵活、声音清脆，无卡滞、杂音等现象。

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

					KCD2-501	深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD			
标记	数量	更改单号	签名	日期					
设 计						阶 段 标 记	质 量		比 例
审 核						B			2:1
工 艺					规格书	第 张		共 张	
标准化									
批 准									