





面板开孔
Panel Opening



面板厚度 panel thickness	$X^{+0.10}_0$	$Y^{+0.10}_0$
0.6-1.2	28	10.5
1.2-2.0	28.2	
2.0-3.0	28.4	

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	15A 250V~ 20A 125V~
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤50mΩ
介电强度(极间) Dielectric strength	≥1500VAC/5S
电器寿命 Endurance	≥50000 Cycles
使用温度 Ambient temperature	T 85

- 技 术 要 求
- 1. 总装后表面光洁，无划伤、陷点，基座无裂痕；
 - 2. 按钮按动灵活、声音清脆，无卡滞、杂音等现象。

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

					KCD3-3P-3B		深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD		
标记	数量	更改单号	签名	日期					
设计									
审核					规格书		阶 段 标 记	质 量	比 例
工 艺							B		2:1
标准化							第 张	共 张	
批 准									