










| H   |
|-----|
| 1.8 |
| 2.0 |
| 2.5 |



PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 额定电流、电压<br>Rate voltage,current | 50mA DC12V   |
| 接触电阻<br>Contact resistance      | ≤100mΩ       |
| 按力<br>Operating force           | ±50gf        |
| 行程<br>travel                    | 0.2±0.1mm    |
| 绝缘电阻<br>Insulated resistance    | ≥100MΩ       |
| 介电强度<br>Dielectric strength     | ≥250VAC/1min |

|            |                   |                |           |                        |
|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|
| F          | 按钮                | LCP            | 1         | 黑色                     |
| E          | 盖板                | 不锈钢            | 1         | 清洗                     |
| D          | 防尘胶               | 聚酰亚胺           | 1         | 橙黄色                    |
| C          | 弹片                | 不锈钢            | 2         | 镀银                     |
| B          | 本体                | LCP            | 1         | 黑色                     |
| A          | 卡件                | 磷铜             | 1         | 镀银                     |
| 项目<br>ITEM | 名称<br>DESCRIPTION | 材质<br>MATERIAL | 数量<br>QTY | 表面处理/颜色<br>FINSH/COLOR |

| DIMENSION IN mm                      |          | 厦门市辛译精密电子有限公司<br>Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd |                                                                                             |           |                  |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |          |                                                           |                                                                                             |           |                  |
| .X±0.50                              | X.*± 5°  | APR.<br>Alex                                              | TITLE:<br>TACT SWITCH                                                                       |           |                  |
| .XX±0.20                             | .X*± 3°  | CHK.<br>Jack                                              | DWG NO. XY-TS342A2P-160gf                                                                   |           |                  |
| .XXX±0.10                            | .XX*± 1° | DRA.<br>Can                                               | PROJ.  |           | CUSTOMER DRAWING |
|                                      |          |                                                           | SIZE A4                                                                                     | SCALE 1:1 | SHEET 1/1        |

| 力度    |      |
|-------|------|
| 160gf | 1.6N |
| 250gf | 2.5N |