



借通用件登记

描图

校插

旧底图总号

签字

日期

序号	名称	数量	材料	镀涂	颜色
D	盖子	1	不锈钢	银白色	
C	接触簧片	2	复银磷青铜	银白色镀银	
B	按键	1	增强尼龙	黑色	
A	底座	1	PPA与黄铜	黑色与镀银	

项目	规格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz for 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°C ~ +60°C
操作力度:	200 ± 100gf
材料属性:	环保 (SGS)

MSS23D18

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD

阶段标记 数量 重量 比例
共 1 张 第 1 张

标记 处理更改文件号 签名 日期
设计 标准化
校对 审定
审核
工艺 日期 2016.02.25